


# Вендуза тип "хармоника" VASB-15-1/8-NBR-CT

Специф. Номер: 183515

FESTO

с уплътнение OL.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2010.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	3 mm
Диаметър на смукателя	15 mm
Ефективен диаметър на засмукване	12 mm
Конструкция	Извод за вакуум отгоре кръгъл, тип "хармоника" 1,5
Работна среда	атмосферен въздух
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	7,9 N
Резба за закрепване	G1/8
Монтаж на смукателя	G 1/8
Извод за вакуум	G1/8
Твърдост по Шор	73
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на смукателя	TPE-U(PU)