



Електромагнитен разпределител MFХМН-5/2К-FR-NA

FESTO

Специф. Номер: 183977

Продукт излизащ от производство

матрица на отворите по NAMUR,
с ръчно задействане, без бобина и щекер. Бобините и щекерите се
поръчват отделно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	44.5 mm
Стандартен номинален дебит	1,000 l/min
Работно налягане	2 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Номинален размер	8 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Ръчно задействане	с фиксация
Тип управление	с предупреждение
Посока на протичане	реверсивен
Управляващо(пилотно) налягане	2 ... 10 bar
b-стойност	0.25
C-стойност	3 l/sbar
Време за превключване, изключено	90 ms
Време за превключване, включено	20 ms
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	3
Температура на средата	-5 ... 40 °C
Управляващ флуид	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Електрически извод	Кабел със щекер
Извод към атмосфера	вътрешно
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча
Информация за материала на уплътненията	NBR