



# Разпределител за монтаж на табло SV/O-3-РК-3Х2

Специф. Номер: 184135

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2x3/2 затворен моностабиленI
Стандартен номинален дебит	70 l/min
Работно налягане	0 ... 8 bar
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	2.5 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	директно
Посока на протичане	неревърсивен
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	34 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	РК-3
Пневматичен извод 2	РК-3
Material seals	NBR