

# Електромагнитен разпределител JMN2DH-5/2-D-02-S-B

Специф. Номер: 184305

FESTO

По ISO 15407-1, с магнитни бобини и ръчно помощно задействане, без щекери.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2009.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност   |
|---|--|
| Разпределителна функция                         | 5/2 бистабилен-доминиращ   |
| Тип на задействане                              | електрически   |
| монтажна ширина                                 | 18 mm  |
| Стандартен номинален дебит                      | 500 l/min  |
| Работно налягане                                | -0.9 ... 10 bar  |
| Конструкция                                     | Плунжерен  |
| Клас на защита                                  | IP65   |
| Разрешение                                      | Germanischer Lloyd   |
| Номинален размер                                | 6 mm   |
| Растерен размер                                 | 19 mm  |
| Функция-изходящ въздух                          | дроселируем  |
| Принцип на уплътняване                          | мек  |
| Монтажна позиция                                | по избор   |
| Отговаря на стандарта                           | VDMA 24563   |
| Ръчно задействане                               | с принадлежности, с фиксация   |
| Тип управление                                  | с предуправление   |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух          | външен   |
| Посока на протичане                             | реверсивен   |
| Управляващо(пилотно) налягане                   | 2 ... 10 bar   |
| Време за превключване, реверсирано              | 16 ms  |
| Време за превключване, реверсирано (доминиращо) | 16 ms  |
| Характеристика на бобината                      | 24V DC: 1,5W   |
| Работна среда                                   | филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен Вакуум |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 2  |
| Температура на средата                          | -10 ... 50 °C  |
| Управляващ флуид                                | филтриран сгъстен въздух, филтър 40 µm, омаслен или неомаслен        |
| Температура на околната среда                   | -10 ... 50 °C  |
| Тегло на продукта                               | 210 g  |
| Електрически извод                              | Щекер<br>по DIN 43650<br>Форма C                                     |
| Тип на закрепване                               | с проходен отвор   |
| Извод, пилот 12/14                              | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                              |
| Извод, пилот 82/84                              | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                              |
| Пневматичен извод 1                             | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                              |
| Пневматичен извод 2                             | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                              |
| Пневматичен извод 3                             | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                              |
| Пневматичен извод 4                             | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                              |
| Пневматичен извод 5                             | Свързваща плоча размер 02 по VDMA 24563                              |
| Материал-забележка                              | Без мед и PTFE (тефлон)  |
| Информация за материала на уплътненията         | NBR  |
| Информация за материала на корпуса              | Алуминиева отливка   |