

Въздушен пистолет LSP-1/4-C

Специф. Номер: 184318

FESTO

от изкуствен материал



Информационен лист

Белег	Стойност
Функция-изходящ въздух	Дозирание на въздушната струя
Работно налягане	0 ... 10 bar
Стандартен номинален дебит	120 l/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Ниво на звуково налягане	90 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	125 g
Пневматичен извод	вътрешна резба G1/4
Material housing	PA6-усилен