


Усилвател на налягане DPA-63-10

Специф. Номер: 184518

FESTO

за генериране на високи налягания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на буталото	63 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Усилвател на налягане със сдвоен бутален прът-
Манометър	G1/8 подготвен
Изходно налягане 2	4 ... 10 bar
Работно налягане	2 ... 8 bar
Обхват на регулиране на налягането	4 ... 10 bar
Входно налягане 1	2 ... 8 bar
Note on pressure regulation range	If the controller spring is tensioned to the maximum, the maximum output pressure can be exceeded by 40%.
Работна среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	6,000 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Пневматичен извод 3	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform