

Разделителна плоча CPV18-DZPR


Специф. Номер: 184543

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

За разделяне на две зони на налягане при вентилен остров CPV.
Може да се монтира само веднъж на блок и само между
разпределители.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Работно налягане	-0.9 ... 16 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 50 °C
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тегло на продукта	25 g
Материал-забележка	RoHS konform