

Ръчно задействане НАВ-3/8

Специф. Номер: 184587

FESTO

за изходящ въздух.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	11 mm
Монтажна позиция	по избор
Разпределителна функция	Обезвъздушителен елемент
Работно налягане	0 ... 10 bar
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6->0.5 MPa (6->5 bar, 87->72.5 psi)	165 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Макс. въртящ момент на затягане	35 Nm
Тип на закрепване	за завиване
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy