


Кръгъл цилиндър CRDSW-1 1/4"-P-A

Специф. Номер: 185384

FESTO

корозионноустойчив
за безконтактно отчитане, Combi-изпълнение, с еластични
демпфериращи пръстени в крайните позиции.
This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.
Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012
година.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.4 ... 20 "
Диаметър на буталото	1 1/4"
Според стандарта	ISO 6431
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	4
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	415 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	483 N
Пневматичен извод	NPT1/8-27
Информация за материала на капака	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на уплътненията	TRF-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема