


# Кръгъл цилиндър CRDSW-1 5/8"-P-A

Специф. Номер: 185385

FESTO

корозионноустойчив  
за безконтактно отчитане, Combi-изпълнение, с еластични  
демпфериращи пръстени в крайните позиции.  
This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.  
Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012  
година.



Exemplary representation

## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност  |
|--|---|
| Ход                                      | 0.4 ... 20 "  |
| Диаметър на буталото                     | 1 5/8"  |
| Според стандарта                         | ISO 6431  |
| Демпфериране                             | P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи                       |
| Работно налягане                         | 0.6 ... 10 bar  |
| Принцип на действие                      | двойнодействие  |
| Работна среда                            | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]                    |
| Note on operating and pilot medium       | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК       | 4   |
| Температура на околната среда            | -20 ... 80 °C   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход назад     | 633 N   |
| Теоретична сила при 6 bar, ход напред    | 754 N   |
| Пневматичен извод                        | NPT1/4-18   |
| Информация за материала на капака        | високолегирана стомана, неръждаема  |
| Информация за материала на уплътненията  | TRF-U(PU)   |
| Информация за материала на корпуса       | високолегирана стомана, неръждаема  |
| Информация за материала на буталния прът | високолегирана стомана, неръждаема  |