



# Кръгъл цилиндър CRDSW-2 1/2"-P-A

Специф. Номер: 185387

FESTO

корозионноустойчив  
за безконтактно отчитане, Combi-изпълнение, с еластични  
демпфериращи пръстени в крайните позиции.  
This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.  
Този тип ще бъде спряен от производство. Ще се предлага до 2012  
година.



Exemplary representation

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.4 ... 20 "
Диаметър на буталото	2 1/2"
Според стандарта	ISO 6431
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	4
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	1,682 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	1,870 N
Пневматичен извод	NPT3/4-14
Информация за материала на капака	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на уплътненията	TRF-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема