

Кръгъл цилиндър CRDSNU-3/4"- -P-A-S2



Специф. Номер: 185405

FESTO

корозионноустойчив, с проходен бутален прът по DIN ISO 6432, за безконтактно отчитане, Combi-изпълнение, с еластични демпфериращи пръстени в крайните позиции.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Този тип ще бъде спряен от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Exemplary representation

Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.4 ... 13 "
Диаметър на буталото	3/4"
Според стандарта	ISO 6432
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Край на буталния прът	Външна резба
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост КВК	4
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	158 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	158 N
Допълнителна маса за 10 mm ход	43.9 g
Пневматичен извод	NPT1/8-27