


# Съединител SEA-M12-4WD-PG7

Специф. Номер: 185498

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	30 g
Електрически извод	Форма А M12x1 4-пинов Ъглов щекер
обхват на работното напрежение DC	≤ 250 V
обхват на работното напрежение AC	≤ 250 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Съединител за кабела	Pg7
Допустим диаметър на кабела	4 ... 6 mm
Напечно сечение на извода	0.75 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-40 ... 85 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение
Информация за материала на корпуса	PBT
Цвят на корпуса	черен
Информация за материала холендровата гайка	Цинкова отливка никелиран
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг Покрит с бял бронз