


# Адсорбционен изсушител LDF-H2-N1/4-110

Специф. Номер: 185677

FESTO

за сух и чист сгъстен въздух.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	вертикално
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Входно налягане 1	4 ... 10.5 bar
Атмосферна точка на оросяване	-40 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на средата	2 ... 50 °C
Температура на околната среда	2 ... 50 °C
Тегло на продукта	6,500 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на корпуса	Цинкова отливка