



# Включващ разпределител HE-1/4-D-MIDI

Специф. Номер: 186513

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за пневмоподготвящи елементи, с резбова присъединителна плоча  
Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	ръчно
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Ръчно задействане	Без
Разпределителна функция	3/2 бистабилен
Работно налягане	0 ... 16 bar
C-стойност	9.9 l/sbar
b-стойност	0.45
Стандартен номинален дебит	2,600 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Посока на протичане	неревърсивен
Тегло на продукта	511 g
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка