

Multipol-съединител IMP2-SD-26-EA

Специф. Номер: 18665

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	13.5 ... 15 mm
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	≤ 250 V
Допустим товарен ток	7.5 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-40 ... 125 °C
Тегло на продукта	97 g
Електрически извод	Щекер 26-пинов
Съединител за кабела	Pg16
Кодиране на пиновете	Y - за входове/изходи
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Информация за материала на уплътненията	CR устойчив на светлина и масло
Информация за материала на корпуса	Мед-сплав никелиран
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав позлатен