


# Щекер SEA-GS-M8

Специф. Номер: 18696

FESTO



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип на закрепване	с резбова втулка
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	9 g
Електрически извод	3-пинов M8x1 Прав щекер/ споена връзка
обхват на работното напрежение DC	$\leq 60$ V
обхват на работното напрежение AC	$\leq 60$ V
Натоварване на тока при 40°C	3 A
Устойчивост на пикови напрежения	1.5 kV
Съединител за кабела	Pg7
Допустим диаметър на кабела	3.5 ... 5 mm
Напречно сечение на извода	0.25 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-40 ... 85 °C
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	PA
Цвят на корпуса	черен
Material of union nut	Месинг никелиран
Material electrical contact	Месинг позлатен