


Плоча за захранване със сгъстен въздух VIGP-03-7,0

Специф. Номер: 18741
Продукт излизащ от производство

FESTO

за вентилни острови

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	36 mm
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 6 bar
обхват на работното напрежение DC	24 V
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Тегло на продукта	570 g
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с вътрешна резба
Тип на закрепване на разпределител	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 3	G1/2
Пневматичен извод 5	G1/2