


Щекер SEA-GS-11-DUO

Специф. Номер: 18779

FESTO

за вентилни острови



Информационе н лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
Тип на закрепване	с резбова втулка
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	24 g
Електрически извод	4-пинов Plug pattern type A to EN 175301-803 M12x1 Щекер прав / за завиване
обхват на работното напрежение DC	≤ 250 V
обхват на работното напрежение AC	≤ 250 V
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Съединител за кабела	Pg11
Допустим диаметър на кабела	2 x 3 mm или 2 x 5 mm
Напречно сечение на извода	0.75 mm ²
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-40 ... 85 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	PBT
Цвят на корпуса	черен
Material of union nut	PBT
Material electrical contact	Месинг Покрит с бял бронз