


Щифт-адаптер SIE-GA

Специф. Номер: 18780

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Според стандарта	EN 61076-2-101 EN 61984
обхват на работното напрежение AC	250 V
обхват на работното напрежение DC	250 V
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Натоварване на тока при 40°C	4 A
Степен на замърсяване	3
СЕ-знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
Макс.затягащ момент за заключване	0.6 Nm
Тегло на продукта	23.5 g
Електрически извод	4-пинов Форма А M12x1 Щекер прав
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Информация за материала холендровата гайка	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг никелиран или позлатен