

# Контролер на осите SPC200/P05

Специф. Номер: 187813

FESTO

за до 4 пневматични оси с PROFIBUS DP връзка.



## Информационен лист

Белег	Стойност
настройка на уреда	Основен модул за 4 plug-in модула Захранване Сериен интерфейс Subcontroller PROFIBUS-интерфейс
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Устойчивост на продължителен удар по DIN/IEC 68 част 2-82	тестван според степен на трудност 2
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 % некондензиращ
Клас на защита	IP20 по IEC 60529
Устойчивост на вибрации по DIN/IEC 68 Teil 2-6	тестван според степен на трудност 1
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C