


# Кабелен щекер ASI-SD-FK

Специф. Номер: 18785

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с проходен отвор
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	6.8 g
Електрически извод	2-пинов Щекер, прав
обхват на работното напрежение DC	$\leq 75$ V
обхват на работното напрежение AC	$\leq 60$ V
Допустим товарен ток	3 A
Напречно сечение на извода	1.5 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA
Material electrical contact	Бронз