


Кабелен щекер ASI-SD-PG-M12

Специф. Номер: 18789

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	27.6 g
Електрически извод	4-пинов Щекер, прав Винтова клемма
обхват на работното напрежение AC	≤ 125 V
Допустим товарен ток	3 A
Съединител за кабела	Pg9
Напречно сечение на извода	0.75 mm ²
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA
Цвят на корпуса	черен
Material of union nut	никелиран
Material electrical contact	Бронз