


# Съединител MSSD-EB-M12-MONO

Специф. Номер: 188024

FESTO

за вентили MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Индикатор за превключена позиция	LED
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Тегло на продукта	13.18 g
Електрическо свързване 1	Конектор, стандартен по EN 175301-803, тип C
Електрическо свързване 2	Прав конектор, M12x1, 2 - пинов, A-кодиран
обхват на работното напрежение DC	12 ... 24 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
обхват на работното напрежение AC	12 ... 24 V
Допустим товарен ток	0.12 A
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Material housing	PA
Цвят на корпуса	прозрачен
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR NBR
Material electrical contact	Посребрена медна сплав Brass, gold-plated