

Присъединителен блок VIGI-04-D-1

Специф. Номер: 18837

FESTO

за вентилни острови

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--------------------------|
| Според стандарта | ISO 5599-2 |
| Макс. брой места за вентили | 1 |
| Работно налягане | -0.9 ... 16 bar |
| Работна среда | филтриран сгъстен въздух |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Разрешение | UL - Recognized (OL) |
| Тип на закрепване на присъединителна плоча | с проходен отвор |
| Пневматичен извод 1 | G1/2 |
| Пневматичен извод 2 | G1/4 |
| Пневматичен извод 3 | G1/2 |
| Пневматичен извод 4 | G1/4 |
| Пневматичен извод 5 | G1/2 |
| Информация за материала на свързващата плоча | Алуминиева отливка |