


Управление DLP-VSE-3-5/3-G-DP

Специф. Номер: 188474

FESTO

за цилиндри от серията DLP.



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с принадлежности
За употреба на открито	C1 - закрити помещения
Работно налягане	3 ... 8 bar
Номинално работно налягане	6 bar
обхват на работното напрежение DC	20.4 ... 28.8 V
Мах. консумация на ток	180 mA
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на корозионна устойчивост KBK	3
Относителна влажност на въздуха	5 - 100 % кондезиращ
Клас на защита	IP65 в монтирано състояние по IEC 60529
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	1,700 g
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)