


# Догонващ съединител FLSM-10-R

Специф. Номер: 188526

FESTO

за ротационно задвижване DSM.

Тези задвижки могат да се доставят по желание с ATEX-сертификат. Данните от проспекта от "ATEX-означение", "ATEX-температура на околната среда" и "СЕ-знак" са само за задвижки със сертификат.



## Информационен лист

| Белег   | Стойност                                     |
|---|--|
| Размер  | 10   |
| Посока на въртене                             | завъртане по посока на часовниковата стрелка |
| Монтажна позиция                              | по избор                                     |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Температура на околната среда                 | 0 ... 60 °C                                  |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 0.85 Nm                                      |
| Тегло на продукта                             | 160 g  |
| Material housing                              | Алуминиева сплав                             |
| Material sleeve                               | Закалена стомана                             |
| Material shaft                                | Закалена стомана                             |