


Вентилен остров IFB-02-1/4-8-VU

Специф. Номер: 18859

FESTO

G1/4, с Feldbus-извод.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен 5/2 бистабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Стандартен номинален дебит	1,300 ... 1,600 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Електрическа връзка	Fieldbus вграден контролер
Макс. брой места за вентили	8
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Клас на защита	IP65
Тип на задействане	електрически
Тип на вентилен остров	02
Конструкция	Плунжерен
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Структура на вентилния остров	Фиксиран растер
Управляващо(пилотно) налягане	1.5 ... 10 bar
Номинално работно напрежение DC	24 V
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали