

Вакуумен хващач ESG-2

Специф. Номер: 189167

FESTO

Примерно представяне



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Диаметър на смукателя	2 mm
Монтажна позиция	вертикално
Специални функции	Антистатичен
Конструкция	Извод за вакуум отгоре Извод за вакуум странично с компенсатор за височина
Съответствие с носач за смукател	Размер 1
Форма на вакуумната чашка	кръгъл плосък
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-30 ... 200 °C
Извод за вакуум	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	BR FPM NBR PUR VMQ (силикон)