

Вакуумен хващач ESG-50

Специф. Номер: 189176

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Диаметър на смукателя	50 mm
Монтажна позиция	вертикално
Специални функции	Антистатичен
Конструкция	Извод за вакуум отгоре Извод за вакуум странично с компенсатор за височина С дълъг компенсатор за височина
Съответствие с носач за смукател	Размер 4
Форма на вакуумната чашка	кръгъл плосък Кръгъл дълбок Кръгъл, много дълбок кръгли, гофре 1,5 кръгли, гофре 3,5
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-30 ... 200 °C
Извод за вакуум	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	BR FPM NBR PUR VMQ (силикон) Vulkollan®