

Вакуумен хващач ESG-6X20

Специф. Номер: 189185

FESTO



Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер на смукателя	6x20 mm
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре Извод за вакуум странично с компенсатор за височина С дълъг компенсатор за височина
Съответствие с носач за смукател	Размер 4
Форма на вакуумната чашка	Овален, плосък
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Извод за вакуум	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	NBR