


Държач вакуумни вендузи ESH-NA-1-РК

Специф. Номер: 189194

FESTO

без компенсатор за дължина, извод за вакуум отгоре, държача се закрепва с две шестограмни гайки.



Информационен лист

Белег	Стойност
Обем	0.09 cm ³
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре
Съответствие с носач за смукател	Размер 1
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	3 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Монтаж на смукателя	Диаметър 3 mm
Извод за вакуум	РК-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR Стомана
Material bracket	Алуминий Месинг, никелиран РОМ Термично обработена стомана високолегирана стомана