


# Държач вакуумни вендузи ESH-HB-2-QS

Специф. Номер: 189205

FESTO

без компенсатор на височина, вакуумният извод е странично.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Обем	0.418 cm <sup>3</sup>
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум странично
Съответствие с носач за смукател	Размер 2
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	13 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Монтаж на смукателя	Диаметър 4 mm
Извод за вакуум	QS-6
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR Стомана
Material bracket	Алуминий Месинг, никелиран ПОМ Термично обработена стомана високолегирана стомана