


# Държач вакуумни вендузи ESH-HE-2-M5

Специф. Номер: 189254

FESTO

без компенсатор за дължина, за директен монтаж



## Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2 mm
Обем	0.036 cm <sup>3</sup>
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре
Съответствие с носач за смукател	Размер 2
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	3 g
Тип на закрепване	с външна резба чрез вакуумния порт
Монтаж на смукателя	Диаметър 4 mm
Извод за вакуум	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	Алуминиева сплав NBR POM Стомана
Material bracket	Термично обработена стомана