


Държач вакуумни вендузи ESH-HF-1-M10X1

Специф. Номер: 189260

FESTO

с компенсатор за дължина, за директен монтаж.



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	2.6 mm
Номинален размер	2 mm
Обем	0.108 cm ³
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре с компенсатор за височина
Съответствие с носач за смукател	Размер 1
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	14 g
Тип на закрепване	с външна резба чрез вакуумния порт
Монтаж на смукателя	Диаметър 3 mm
Извод за вакуум	M10x1
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR POM
Material bracket	Термично обработена стомана