

# Вакуумна вендуза ESS-30-SNA

Специф. Номер: 189303

FESTO

лесно сменяем,



## Информационен лист

Белег	Стойност
Мин. радиус на детайла R	110 mm
Номинален размер	3 mm
Диаметър на смукателя	30 mm
Обем на смукателя	0.867 cm <sup>3</sup>
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Специални функции	Антистатичен
Съответствие с носач за смукател	Размер 4
Форма на вакуумната чашка	кръгъл плосък
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Повърхностно съпротивление	≤ 0.000 MOhm
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-10 ... 70 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	40.8 N
Латерална сила при номинално работно налягане	20 N
Тегло на продукта	9 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	M6
Цвят	бяло/черна точка
Твърдост по Шор	50 +/- 5
Material of threaded plug	Месинг никелиран Галванизирани и хромирани стомана
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	BR