

Вакуумна вендуза ESS-60-SN

Специф. Номер: 189314

FESTO

лесно сменяем,



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Мин. радиус на детайла R | 350 mm |
| Номинален размер | 6 mm |
| Диаметър на смукателя | 60 mm |
| Обем на смукателя | 3.953 cm ³ |
| Позиция на извода | отгоре |
| Монтажна позиция | по избор |
| Съответствие с носач за смукател | Размер 5 |
| Форма на вакуумната чашка | кръгъл плосък |
| Operating pressure MPa | -95 ... 0 kPa |
| Работно налягане | -0.95 ... 0 bar |
| Operating pressure | -13.775 ... 0 psi |
| Nominal operating pressure | -70 kPa |
| Номинално работно налягане | -0.7 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | -10.15 psi |
| Работна среда | Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -10 ... 70 °C |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 166.1 N |
| Латерална сила при номинално работно налягане | 136 N |
| Тегло на продукта | 49 g |
| Тип на закрепване | чрез вакуумния порт |
| Извод за вакуум | M10 |
| Цвят | черен |
| Твърдост по Шор | 60 +/- 5 |
| Material of threaded plug | Ковано алуминиева сплав, никелирана никелирана стомана Галванизирани и хромирани стомана |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material suction cup | NBR |