


Вакуумен засмуквател ESS-10-BN

Номер на част: 189374

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина смукателна чаша с държач	4 mm
Мин. радиус на заготовката	20 mm...20 mm
Номинален диаметър	2 mm...2 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	10 mm
Обем на смукателната чаша с държач	0.38 cm ³ ...0.38 cm ³
Присъединителна позиция	горно
Монтажно положение	произволно
Присвояване държач за смукателна чаша	Размер 3
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 1,5
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...-0.95 бар -13.775 psi...-13.775 psi
Номинално работно налягане	-70 kPa...0 MPa -0.7 бар...-0.7 бар -10.15 psi...-10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-10 °C...-10 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	4.7 Б
Напечна сила при номинално работно налягане	4.5 Б
Тегло на продукта	1.8 g...1.8 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	M4
Цвят	черен
Твърдост по Шор	50 +/- 5
Материал резбова шийка	Месинг, никелиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	NBR