

Вакуумна вендуза ESS-10-CS

Специф. Номер: 189399

FESTO

лесно сменяем,



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор за височина на вендузата	3.3 mm
Мин. радиус на детайла R	25 mm
Номинален размер	2 mm
Диаметър на смукателя	10 mm
Обем на смукателя	0.29 cm ³
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Съответствие с носач за смукател	Размер 3
Форма на вакуумната чашка	кръгли, гофре 3,5
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-30 ... 180 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	3.9 N
Латерална сила при номинално работно налягане	1 N
Тегло на продукта	1.6 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	M4
Цвят	прозрачен
Твърдост по Шор	50 +/- 5
Material of threaded plug	Месинг никелиран
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	VMQ (силикон)