

# Вакуумна вендуза ESS-30-CS

Специф. Номер: 189403

FESTO

лесно сменяем,



## Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор за височина на вендузата	10.5 mm
Мин. радиус на детайла R	80 mm
Номинален размер	3 mm
Диаметър на смукателя	30 mm
Обем на смукателя	9.47 cm <sup>3</sup>
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Съответствие с носач за смукател	Размер 4
Форма на вакуумната чашка	кръгли, гофре 3,5
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-30 ... 180 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	20.8 N
Латерална сила при номинално работно налягане	11 N
Тегло на продукта	12.2 g
Тип на закрепване	чрез вакуумния порт
Извод за вакуум	M6
Цвят	прозрачен
Твърдост по Шор	50 +/- 5
Material of threaded plug	Месинг никелиран Галванизирана и хромирана стомана
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	VMQ (силикон)