


Адресиращо устройство ASI-PRG-ADR

Специф. Номер: 18959
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Материал-забележка	RoHS konform
брой функционални бутони	5
Fieldbus интерфейс, протокол	AS-Interface SPEC 3.0
Допустим работен ток	100 mA
Устойчивост на късо съединение	Да
Устойчивост на претоварване	наличен
Fieldbus интерфейс, брой на пиновете/проводниците	5
Fieldbus интерфейс, вид на свързването	Щекер
Fieldbus интерфейс, технология на свързването	M12x1, A-кодиран според EN 61076-2-101
Дисплей	LCD-Display
Елементи за управление	5 бутона Клавиатура
Димензиониране W x L x H	34 mm x 210 mm x 80 mm
Номинално работно напрежение DC	28 V
Захранващо напрежение	Литиева батерия
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP20
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Тегло на продукта	610 g
Material housing	PA-усилен