

# Вентилен остров VIMP-03-B

Специф. Номер: 18970

FESTO

с Multipol-връзка.

При този продукт в зависимост от конфигуратора може да има отклонение на техническите данни от проспекта и съответните принадлежности.



Примерно представяне

## Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен 5/2 бистабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Стандартен номинален дебит	300 ... 1,300 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Електрическа връзка	Multipol
Макс. брой места за вентили	24
Макс. Брой на зоните на налягане	3
Ел. вх./изх. Система	Да
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Ширина	18 mm 26 mm
Клас на защита	IP65
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Тип на задействане	електрически
Тип на вентилен остров	03
Конструкция	Плунжерен
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Структура на вентилния остров	модулен и разширяем
Работно налягане за вентилни острови с вътрешно захранване със съгъстен въздух	4 ... 8 bar
Управляващо(пилотно) налягане	4 ... 6 bar
Подходящ за вакуум	Да
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на средата	-5 ... 50 °C