

Въртящо задвижване DRD-150-F14-PS

Специф. Номер: 189795

FESTO

двойнодействащо, изводите за съгъстен въздух са по VDI/VDE 3845-
Namur-вентили могат да се монтират директно.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Демпфериране	без демпфериране
Принцип на действие	двойнодействащ
Работно налягане	2 ... 10 bar
ATEX-Категория газ	II 2G
Ех-взриво защита газ	c T6
ATEX-Категория прах	II 2D
Ех-взриво защита прах	c 60°C
Ех-температура на околната среда	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по ЕU-нормала за Ех-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост КВК	3
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Въртящ момент при 6 bar	1,517 Nm
Тегло на продукта	30,000 g
Пневматичен извод	G1/4
Информация за материала на задвижващия вал	Стомана
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав