

# Въртящо задвижване DRE-26-F07-Q14-FO-O-PS

Специф. Номер: 190126

FESTO

еднодействащо, изводите за сгъстен въздух са по VDI/VDE 3845-  
NAMUR-вентили могат да се монтират директно.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



## Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер на актуатора	26
Матрица на отворите на фланеца	F07
Ъгъл на завъртане	90 deg
Изводите отговарят на стандарта	ISO 5211
Демпфериране	без демпфериране
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	без
Извода на разпределителя отговаря на стандарта	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Работно налягане	2 ... 10 bar
ATEX-идентификация	II 2 GD c X
ATEX-околна температура	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX)
Клас на корозионна устойчивост КВК	3
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Разход на въздух при 6 bar за всеки цикъл 0°-90°-0°	9,6 l
Тегло на продукта	6,400 g
Свързване на вала	V17
Пневматичен извод	Свързваща плоча G1/4
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали