

Въртящо задвижване DRE-50-F07-Q14-FS-O-PS

Специф. Номер: 190185

FESTO

еднодействащо, изводите за сгъстен въздух са по VDI/VDE 3845-
NAmur-вентили могат да се монтират директно.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Размер на актуатора | 50 |
| Матрица на отворите на фланеца | F07 |
| Ъгъл на завъртане | 90 deg |
| Изводите отговарят на стандарта | ISO 5211 |
| Демпфериране | без демпфериране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Принцип на действие | еднодействащ |
| Конструкция | Зъбна рейка/зъбно колело |
| Отчитане на позицията | без |
| Извода на разпределителя отговаря на стандарта | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Работно налягане | 2 ... 10 bar |
| ATEX-идентификация | II 2 GD c X |
| ATEX-околна температура | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Работна среда | изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 3 |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Разход на въздух при 6 bar за всеки цикъл 0°-90°-0° | 12 l |
| Тегло на продукта | 12,200 g |
| Свързване на вала | V17 |
| Пневматичен извод | Свързваща плоча G1/4 |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали |