


T-съединител QST-5/8T-U

Специф. Номер: 190606

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	10.7 mm
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	43.5 g
Брой изходи	2
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод 1	За шлаух с външен диаметър 5/8"
Пневматичен извод 2	За шлаух с външен диаметър 5/8"
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема