

Съединител QS-1/8-5/16-I-U

Специф. Номер: 190691

FESTO

Външна резба с вътрешен шестостен.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	4.7 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Макс. въртящ момент на затягане	8 Nm
Тегло на продукта	14 g
Пневматичен извод 1	NPT1/8-27
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 5/16"
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Месинг никелиран
Информация за материала на освобождаващия пръстен	POM
Информация за материала на уплътнението за шлаух	NBR
Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема