

# Т-съединител QSTL-10-32-UNF-1/4-U

Специф. Номер: 190821

FESTO

360° шарнирен, външна резба и външен шестостен.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	1.6 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
Работна среда	филтриран сгъстен въздух Вакуум
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Разрешение	Germanischer Lloyd
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	15.5 g
Брой изходи	2
Брой захранващи линии	1
Пневматичен извод, захранване	Външна резба UNF10-32
Пневматичен извод, изход	за шлаух, външен диаметър 1/4"
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	PBT
Информация за материала на освобождаващия пръстен	POM
Информация за материала на уплътнението за шлаух	NBR
Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема