

T-съединител QSTF-1/8-5/16-U

Специф. Номер: 190826

FESTO

На 360°, вътрешна и външна резба с външен шестостен.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	5 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Екраниране
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	L-shape, additional connection, female thread, lengthwise
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	8 Nm
Тегло на продукта	25 g
Брой изходи	2
Брой захранващи линии	1
Тип на закрепване	External hexagon 9/16
Пневматичен извод 1	Външна резба 1/8 NPT
Пневматичен извод 2	Вътрешна резба 1/8 NPT за шлаух, външен диаметър 5/16"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема