


Обратен клапан H-QS-3/8-U

Специф. Номер: 190845

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Възвратна функция
Пневматичен извод 1	QS-3/8
Пневматичен извод 2	QS-3/8
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Стандартен номинален дебит	1,550 l/min
Работно налягане	-1 ... 10 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	Алуминий
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Минимално диференциално налягане при отваряне	0.1 bar
Минимално диференциално налягане при затваряне	0.2 bar
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	62 g
Материал-забележка	RoHS konform